


| Modelo    | Capacidad | Potencia | Tanque  | Dimensiones Mts   |
|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|
| 1-48NL    | 2.5 CFM   | 1.0 HP   | 48 Lts. | 0.70x0.40x0.60x23 |
| 1.5-40NLV | 3.8 CFM   | 1.5 HP   | 40 Lts. | 0.50x0.50x0.70x25 |
| AIRBAG1.5 | 3.8 CFM   | 1.5 HP   | 90 Lts. | 0.85x0.45x0.70x48 |
| APMSV6    | 3.8 CFM   | 1.5 HP   | 90 Lts. | 0.85x0.45x0.70x48 |
| 2-90NL    | 6.7 CFM   | 2.0 HP   | 90 Lts. | 0.85x0.45x0.60x48 |
| 3-90NL    | 10.4 CFM  | 3.0 HP   | 90 Lts. | 0.85x0.45x0.60x92 |



# Línea Dental



## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un aire libre de partículas de aceite debe ser usado para la limpieza de herramientas y el trabajo con el paciente en consultorios dentales.

Para la eliminación de estas partículas, la solución es la instalación de compresores no lubricados reciprocantes de la línea Dental de FIAC.

Los compresores de la línea dental garantizan la limpieza del aire comprimido de aceite debido a su sistema de compresión de anillos de teflón que elimina la necesidad de lubricar internamente el compresor.

Adicionalmente el equipo puede ser instalado dentro de cualquier gabinete para su operación cerca del médico, debido a su sistema de reducción de nivel sonoro (opcional).



## VENTAJAS

- ✓ Cabina acústica para bajo nivel sonoro (opcional)
- ✓ Fácil acceso y mantenimiento.
- ✓ Aire completamente limpio
- ✓ Equipos con mayor vida útil.
- ✓ Menor temperatura de trabajo debido al tipo de espas y a la ventilación forzada
- ✓ Cilindros tratados para evitar oxidación.
- ✓ Sello de biela de mayor capacidad.

